

EDAB134




Collection : BASTILLE

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 54 x 36,20 cm
- **MATÉRIAU :** Céramique
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF
- **FORME :** Arrondie
- **CONSOMMATION D'EAU :** Standard 3/6 L
- **TYPE DE BRIDE :** Sans bride
- **CHARNIÈRES :** Métal
- **GARANTIE DE L'ABATTANT :** 2 ans
- **FIXATION DE LA CUVETTE :** Incluses
- **POIDS :** 23,4 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Suspendu
- **LONGUEUR/PROFONDEUR :** Standard
- **MATÉRIAU DE L'ABATTANT :** Thermodur
- **HAUTEUR :** Confort
- **TYPE D'ABATTANT :** Standard
- **GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE :** 10 ans
- **CONDITIONNEMENT :** 1 colis


Bénéfices consommateurs

- **DESIGN CONTEMPORAIN :** des courbes simples & épurées
- **FINITION PARFAITE :** cuvette entièrement carénée avec fixations invisibles
- **HYGIÈNE PARFAITE :** grâce à la technologie sans bride, qui facilite le nettoyage avec une meilleure performance de chasse
- **ABATTANT DÉCLIPSABLE :** s'enlève facilement pour un nettoyage facilité

Bénéfices installateurs

- **KIT DE FIXATION FACILE :** permet de libérer les mains pour le serrage sur le bâti

Dessin technique



Descriptif CCTP : Pack cuvette suspendue SANS BRIDE carénée + abattant. EDAB134. Collection : BASTILLE. DIMENSIONS : 54 x 36,20 cm. POIDS : 23,4 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. LONGUEUR/PROFONDEUR : Standard. FORME : Arrondie. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Confort. TYPE DE BRIDE : Sans bride. TYPE D'ABATTANT : Standard. CHARNIÈRES : Métal. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. FIXATION DE LA CUVETTE : Incluses.