TERRACE - Miroir rectangulaire 120 cm, LED droite/gauche

EB1183



Collection : TERRACE

Couleur* :

NF - Sans finition

Principaux atouts :


Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 120 x 13 x 68,50 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Non
- **LUMIÈRE :** Oui
- **TEMPÉRATURE :** 4500°K
- **ÉLECTRICITÉ :** 230V, 14,4W, classe II IP44
- **FIXATION :** Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2
- **POIDS :** 21 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **HORLOGE :** Non
- **ETAGÈRE :** Oui
- **PRISE USB :** Non
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **INFOS COMPLÉMENTAIRES :** Allumage par simple passage de la main ; on/off, centré.

Bénéfices consommateurs

- DESIGN UNIQUE : Géométrie rectangulaire, élégante et précise, propre au design contemporain
- FINITION PARFAITE : Finition luxueuse en chêne massif pour les étagères

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire 120 cm, LED droite/gauche. EB1183. Collection : TERRACE. DIMENSIONS : 120 x 13 x 68,50 cm. POIDS : 21 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Oui. TEMPÉRATURE : 4500°K. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230V, 14,4W, classe II IP44. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, centré.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.