
Hors collection - Miroir rectangulaire Liseré 110 cm

EB1443



Collection : Hors collection

Couleur* :

NF - Sans finition

Principaux atouts :


Caractéristiques techniques


- **DIMENSIONS :** 110 x 4,30 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Oui
- **LUMIÈRE :** Oui
- **PRISE USB :** Non
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **POIDS :** 11,2 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **HORLOGE :** Non
- **ETAGÈRE :** Non
- **ÉLECTRICITÉ :** 230 V
- **FIXATION :** Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **INFOS COMPLÉMENTAIRES :** Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 1340
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2
- Puissance (en Watts) = 11 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- Commande du miroir : Capteur Infrarouge

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge
- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

Dessin technique





Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Liseré 110 cm. EB1443. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 110 x 4,30 x 65 cm. POIDS : 11,2 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 11 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 1340. Commande du miroir : Capteur Infrarouge. Température de LED : 4000°K +/-500°K.

En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.