
Hors collection - Miroir rectangulaire Empreinte 110 cm

EB1417



Collection : Hors collection

Couleur* :

NF - Sans finition

Principaux atouts :


Caractéristiques techniques


- **DIMENSIONS :** 110 x 3 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Oui
- **LUMIÈRE :** Oui
- **PRISE USB :** Non
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **POIDS :** 13 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **HORLOGE :** Non
- **ETAGÈRE :** Non
- **ÉLECTRICITÉ :** 230 V, Classe II
- **FIXATION :** Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **INFOS COMPLÉMENTAIRES :** Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Commande du miroir : Capteur infrarouge
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2
- Puissance (en Watts) = 12 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- Flux lumineux (en Lumen) = 1775

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge
- PRATIQUE : Éclairage LED intégré

Dessin technique





Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Empreinte 110 cm. EB1417. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 110 x 3 x 65 cm. POIDS : 13 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFOS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 12 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Flux lumineux (en Lumen) = 1775. Commande du miroir : Capteur infrarouge.

En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.