BRIVE - Colonne de douche thermostatique

E25768



Collection : BRIVE

Couleur* :

CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 79 x 44,90 x 29,10 cm
- **MATÉRIAU :** Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF - ECAU : E1/1 C3 A2 U3
- **RACCORDS :** Avec raccords muraux
- **TYPE :** Mitigeur
- **ECO CONSO :** Oui
- **MITIGEUR :** Thermostatique
- **INVERSEUR :** Oui
- **DÉBIT DOUCHETTE :** 10 l/mn
- **NOMBRE DE JETS :** 5
- Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (E21756)
- **POIDS :** 4,1 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) :** 10 l/mn
- **ENTRAXE (MM) :** 150
- **SORTIE D'EAU :** 2
- **AVEC OU SANS ROBINETTERIE :** Avec
- **FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE :** Carrée
- **CLAPET ANTI-RETOUR :** Oui
- **TYPE DE FLEXIBLE :** Lisse, anti-torsion, aspect métal
- Douche de tête July 200 x 200 mm (E21761)
- Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm (E75206)


Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Régulateurs de débit 10 l/mn inclus dans la douchette et la pomme de tête
- FONCTIONNALITÉ SIMPLE : Inverseur intégré dans la poignée de débit
- PLAISIR DE LA DOUCHE : Pomme de tête offrant une bonne couverture du corps (200 x 200 mm) et une douchette avec 5 jets différents pour choisir son expérience de douche.

Bénéfices installateurs

- CANNE AJUSTABLE : Hauteur de la canne réglable à l'installation.
- COMPATIBILITÉ TOUT CHAUFFE-EAU : Compatible avec toute production d'eau chaude d'une puissance mini de 18kW.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Colonne de douche thermostatique. E25768. Collection : BRIVE. DIMENSIONS : 79 x 44,90 x 29,10 cm. POIDS : 4,1 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF - ECAU : E1/1 C3 A2 U3. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. RACCORDS : Avec raccords muraux. ENTRAXE (MM) : 150. TYPE : Mitigeur. SORTIE D'EAU : 2. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec. MITIGEUR : Thermostatique. FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : Carrée. INVERSEUR : Oui. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse, anti-torsion, aspect métal. NOMBRE DE JETS : 5. Douche de tête July 200 x 200 mm (E21761). Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (E21756). Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm (E75206).

En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

KOHLER France 330 338 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.