NÉO - Baignoire bain-douche 150 x 80 cm, gauche

E6D119L



Collection : NÉO

Couleur* :

WPM - Blanc mat

00 - Blanc brillant

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 150 x 80 cm
- **MATÉRIAU :** Acrylique
- **HAUTEUR D'EAU :** 29,5 à 34,5 cm
- **VOLUME (L) :** 204/134
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 5,2 cm
- **VERSION :** Gauche
- **MARCHE-PIEDS :** En option : E6D120-F21
- **TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION :** Oui
- **LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE :** 60 à 80 cm
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 10
- **POIDS :** 22 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Encastré
- **HAUTEUR D'ENJAMBEMENT :** 47,5 à 51,5 cm
- **FORME :** Asymétrique
- **HAUTEUR DES PIEDS :** 9,5 à 13,5 cm
- **PIEDS :** Fournis
- **VIDAGE :** En option : E6D015-CP
- **LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE :** 112 cm
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec ur chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Lignes géométriques ultramoderne et une touche naturelle avec le marchepied en bois
- CONFORT DE LA DOUCHE : Large espace de douche à fond plat équivalent à un receveur 80 x 80 cm
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendance déco en ligne avec les attentes des clients
- RÉSISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant
- PLAISIR DU BAIN : Dossier ergonomique avec cambrure et hauteur d'eau conservée grâce au vidage
- OPTION : Pare-bain épousant les courbes de la baignoire pour éviter toute éclaboussure et tablier en aluminium laqué blanc
- ANTIDÉRAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN)

Produits requis

- E6D015 : Vidage extra-plat (câble 58 cm)

Produits complémentaires


- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E6D135 : Tablier frontal et latéral
- E6D120 : Marchepieds pour baignoire 150 cm
- E6D172 : Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm) avec bonde à recouvrement

Descriptif CCTP : Baignoire bain-douche 150 x 80 cm, gauche. E6D119L. Collection : NÉO. DIMENSIONS : 150 x 80 cm. POIDS : 22 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. HAUTEUR D'EAU : 29,5 à 34,5 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : 47,5 à 51,5 cm. VOLUME (L) : 204/134. FORME : Asymétrique. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. HAUTEUR DES PIEDS : 9,5 à 13,5 cm. VERSION : Gauche. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : En option : E6D120-F21. VIDAGE : En option : E6D015-CP. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 112 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 à 80 cm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

KOHLER France 330 338 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire bain-douche 150 x 80 cm, gauche. E6D119L. Collection : NÉO. DIMENSIONS : 150 x 80 cm. POIDS : 22 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. HAUTEUR D'EAU : 29,5 à 34,5 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : 47,5 à 51,5 cm. VOLUME (L) : 204/134. FORME : Asymétrique. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. HAUTEUR DES PIEDS : 9,5 à 13,5 cm. VERSION : Gauche. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : En option : E6D120-F21. VIDAGE : En option : E6D015-CP. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 112 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 à 80 cm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.