NÉO - Baignoire bain-douche 160 x 90 cm

E6D000R



Collection : NÉO

Couleur* :

00 - Blanc brillant

WPM - Blanc mat

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 160 x 90 x 51,50 cm
- **MATÉRIAU :** Acrylique
- **HAUTEUR D'EAU :** Réglable de 29,5 à 34,5 cm
- **VOLUME (L) :** 255/185
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 5,2 cm
- **VERSION :** Droite
- **MARCHE-PIEDS :** En option : E6D001-00
- **TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION :** Oui
- **LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE :** de 70 à 90 cm
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 10
- **POIDS :** 23,5 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Encastré
- **HAUTEUR D'ENJAMBEMENT :** De 47,5 à 51,5 cm
- **FORME :** Asymétrique
- **HAUTEUR DES PIEDS :** de 9,5 à 13,5 cm
- **PIEDS :** Fournis
- **VIDAGE :** En option : E6D015-CP
- **LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE :** 132 cm
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec ur chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- DIMENSIONS FOND DE CUVE : 130 x 52/72 cm

Bénéfices consommateurs

- CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 90 x 90 cm)
- SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en position ouverte
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- PLAISIR DU BAIN : Un dossier ergonomique avec une cambrure étudiée pour plus de confort
- ACCÈS FACILITÉ : Entrez dans votre baignoire très facilement grâce à la hauteur réduite et au marchepied inclus

Produits requis

- E6D015 : Vidage extra-plat (câble 58 cm)

Produits complémentaires


- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E6D001 : Marchepieds pour baignoire 160 cm
- E6D135 : Tablier frontal et latéral
- E6D172 : Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm) avec bonde à recouvrement


Descriptif CCTP : Baignoire bain-douche 160 x 90 cm. E6D000R. Collection : NÉO. DIMENSIONS : 160 x 90 x 51,50 cm. POIDS : 23,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. HAUTEUR D'EAU : Réglable de 29,5 à 34,5 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : De 47,5 à 51,5 cm. VOLUME (L) : 255/185. FORME : Asymétrique. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. HAUTEUR DES PIEDS : de 9,5 à 13,5 cm. VERSION : Droite. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : En option : E6D001-00. VIDAGE : En option : E6D015-CP. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 132 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : de 70 à 90 cm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 130 x 52/72 cm.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

KOHLER France 330 338 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.

Dessin technique





Mm	E6D000R	E6D002R	E6D004R
A	1590 +5 -5	1690 +5 -5	1790 +5 -5
B	1320	1320	1420
C	557	657	757

Descriptif CCTP : Baignoire bain-douche 160 x 90 cm. E6D000R. Collection : NÉO. DIMENSIONS : 160 x 90 x 51,50 cm. POIDS : 23,5 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. HAUTEUR D'EAU : Réglable de 29,5 à 34,5 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : De 47,5 à 51,5 cm. VOLUME (L) : 255/185. FORME : Asymétrique. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. HAUTEUR DES PIEDS : de 9,5 à 13,5 cm. VERSION : Droite. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : En option : E6D001-00. VIDAGE : En option : E6D015-CP. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 132 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : de 70 à 90 cm. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10. DIMENSIONS FOND DE CUVE : 130 x 52/72 cm.

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*