CONTRA Mix N'Match - Paroi fixe 140 cm - verre transparent

E22W140



Collection : CONTRA Mix N'Match

Couleur* :

GA - Profilés chromés | NF - Sans finition | BL - Noir mat

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 200 x 140 cm
- **MATÉRIAU :** Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** EN 14428
- **BARRE DE RENFORT :** obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale pour la version chromé
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM :** 8
- **COMPENSATION MURALE EN MM :** 20
- **CONFIGURATION :** Espace ouvert
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm
- **POIDS :** 61 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Walk-in
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM :** 137 - 139
- **MONTAGE :** Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM :** 200
- **TYPE DE PAROI :** fixe
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE :** Oui
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant ou noir inimitable avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs ; 3 barres de renfort au choix pour la version chromée non incluse et 1 barre de renfort horizontale incluse pour la version en noir inimitable, redécoupables pour plus d'adaptabilité ; montage réversible

Produits requis

- E22BW90: Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT: Barre de renfort d'angle 50 cm
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond

Dessin technique



	E22W90	E22W100	E22W110	E22W120	E22W130	E22W140
Mm	900	1000	1100	1200	1300	1400
A mini/maxi	870-885	970-985	1070-1085	1170-1185	1270-1285	1370-1385

Descriptif CCTP : Paroi fixe 140 cm - verre transparent. E22W140. Collection : CONTRA Mix N'Match. DIMENSIONS : 200 x 140 cm. POIDS : 61 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Walk-in. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 137 - 139. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale pour la version chromé. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.