CONTRA Mix N'Match - Paroi fixe 120 cm - verre flute

E22W120S1



Collection : CONTRA Mix N'Match

Couleur* :



NF - Sans finition | BL - Noir mat

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 200 x 120 cm
- **MATÉRIAU :** Verre Flute
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** EN 14428
- **BARRE DE RENFORT :** obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM :** 8
- **COMPENSATION MURALE EN MM :** 20
- **CONFIGURATION :** Espace ouvert
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- SÉCURITÉ : Verre transparent flute de sécurité 8 mm
- **POIDS :** 52 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Walk-in
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM :** 117 - 119
- **MONTAGE :** Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM :** 200
- **TYPE DE PAROI :** fixe
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE :** Oui
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural noir mat avec cache de finition haut
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs ; 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité ; montage réversible

Produits requis

- E22BW90: Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT: Barre de renfort d'angle 50 cm
- E22BWC : Barre verticale à fixer au plafond

Dessin technique



	E22W90S1	E22W100S1	E22W120S1	E22W140S1
Mm	900	1000	1200	1400
A mini/maxi	870-885	970-985	1170-1185	1370-1385

Descriptif CCTP : Paroi fixe 120 cm - verre flute. E22W120S1. Collection : CONTRA Mix N'Match. DIMENSIONS : 200 x 120 cm. POIDS : 52 kg. MATÉRIAU : Verre Flute. TYPE D'INSTALLATION : Walk-in. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 117 - 119. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : fixe. CONFIGURATION : Espace ouvert. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. SÉCURITÉ : Verre transparent flute de sécurité 8 mm.

En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.