Hors collection - Miroir rond Allure Ø 90 cm

EB1290



Collection : Hors collection

Couleur* :

GLD - Doré

Principaux atouts :


Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 8 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **HORLOGE :** Non
- **ETAGÈRE :** Non
- **ÉLECTRICITÉ :** 230 V
- **FIXATION :** Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 33W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Non
- **LUMIÈRE :** Oui
- **PRISE USB :** Non
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux Lumineux (en Lumen) = 1350

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- FINITION PARFAITE : Plusieurs choix de finition

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rond Allure Ø 90 cm. EB1290. Collection : Hors collection. POIDS : 8 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 33W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) = 1350. COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur.

En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.