STRUKTURA - Receveur 90 x 90 cm

E62801



Collection : STRUKTURA

Couleur* :

SS2 - Blanc gypse

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 90 x 90 x 2,50 cm
- **MATÉRIAU :** Neoroc
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** CE
- **FORME :** Carré
- **MOTIF DE SURFACE :** Pierre
- **LIVRÉ AVEC BONDE :** Non
- A COMMANDER séparément et impérativement : E78172-NF
- **POIDS :** 29 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Surélevé, posé ou encastré
- **ANTIDÉRAPANT :** Oui
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 9
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** PN24
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5


Bénéfices consommateurs

- MATÉRIAU DE QUALITÉ : Fabriqué en Neoroc, un matériau composé de poudre de marbre et de résine, il est revêtu d'un gel coat sanitaire très résistant
- HAUTE QUALITÉ TESTÉE : Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistance aux tâches, aux chocs mécaniques, aux rayures et aux chocs thermiques
- DESIGN ÉPURÉ : Receveur extraplat avec capot de bonde encastré et de la même couleur que le receveur
- SÉCURITÉ : receveur antidérapant PN24 suivant la norme NF
- ESTHÉTIQUE : Surface imitant une pierre naturelle
- ECO-RESPONSABLE : Fabriqué avec des matériaux recyclés

Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever
- POSE ENCASTRÉE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage et respect des dimensions au millimètre près
- FACILITÉ DE POSE : Fond plat et lisse, sans décaissement
- REDÉCOUPABLE : Découpe possible à la meuleuse d'angle et disque diamant

Dessin technique



mm	A $^{+5}_{0}$	B $^{+5}_{0}$	C ±2	D ±2
E62800	800	800	25	250
E62801	900	900	25	250
E62802	1000	700	26	250
E62803	1000	800	26	250
E62804	1200	700	29	250
E62805	1200	800	29	250
E62806	1200	900	29	250
E62807	1400	700	30	350
E62808	1400	800	30	350
E62809	1400	900	30	350
E62810	1600	700	32	450
E62811	1600	800	32	450

Descriptif CCTP : Receveur 90 x 90 cm. E62801. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 90 x 90 x 2,50 cm. POIDS : 29 kg. MATÉRIAU : Neoroc. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : CE. ANTIDÉRAPANT : Oui. FORME : Carré. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Pierre. NIVEAU D'ADHÉRENCE : PN24. LIVRÉ AVEC BONDE : Non. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. A COMMANDER séparément et impérativement : E78172-NF.

En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.