CLÉO 1889 - Réservoir 2,6/4 L, alimentation par-dessous

ETAC232



Collection : CLÉO 1889

Couleur* :

0 - Blanc

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 11,4 kg
- **FORME :** Arrondie
- **SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE :** Double touche
- **ALIMENTATION :** Par-dessous
- **GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE :** 10 ans
- **CONDITIONNEMENT :** 1 colis
- **MATÉRIAU :** Céramique
- **FIXATION DU RÉSERVOIR :** Fournies
- **CONSOMMATION D'EAU :** Economie d'eau 2,6/4 L
- **MÉCANISME SILENCIEUX :** Classe 1
- **GARANTIE DU MÉCANISME :** 2 ans
- **ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX :** Oui

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Des lignes classiques, une collection au style rétro assumé.
- ÉCONOMIQUE : Consommation d'eau maîtrisée grâce au système double chasse 2,6/4L

Produits requis

- UJAC102 : Cuvette au sol SANS BRIDE, sortie Vario

Descriptif CCTP : Réservoir 2,6/4 L, alimentation par-dessous. ETAC232. Collection : CLÉO 1889. POIDS : 11,4 kg. MATÉRIAU : Céramique. FORME : Arrondie. FIXATION DU RÉSERVOIR : Fournies. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche. CONSOMMATION D'EAU : Economie d'eau 2,6/4 L. ALIMENTATION : Par-dessous. MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Oui.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.