Hors collection - Miroir 50 cm avec percement

EB1493

Collection : Hors collection

Couleur* :

NF - Sans finition

Principaux atouts :

LED

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 50 x 3,20 x 120 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Non
- **LUMIÈRE :** Oui
- **TEMPÉRATURE :** 4000°K
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2
- Rétro éclairage périphérique. Allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni)
- Température : 4000°K +/-500°K
- **POIDS :** 8 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **HORLOGE :** Non
- **ETAGÈRE :** Non
- **PRISE USB :** Non
- **ROBINETTERIE CONSEILLÉE :** CE27341-LM
- Fixations incluses par trou oblong + peigne de verrouillage
- Chemin de LEDS 27W
- Volts : 230


Bénéfices consommateurs

- MIROIRS 5 ÉTOILES : La robinetterie est directement intégrée au miroir et apporte une touche qui s'inspire des codes du luxe. Les miroirs se déclinent en trois formes distinctes : rectangulaire pour une esthétique plus épurée, ainsi que ronde et oblongue pour un effet plus décoratif.
- ROBINETTERIE INTÉGRÉE : Un concept miroir uniquement compatible avec la robinetterie murale Grands Boulevards. Au choix : le mitigeur pratique ou le mélangeur coup de cœur, disponibles en plusieurs coloris.
- PRATIQUE : Éclairage LED intégré.
- SÉCURITÉ : Classement IP44.

Bénéfices installateurs

- COMPATIBILITÉ PARFAITE : Installation parfaite avec le robinetterie Grands Boulevards Jacob Delafon.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir 50 cm avec percement. EB1493. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 50 x 3,20 x 120 cm. POIDS : 8 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. TEMPÉRATURE : 4000°K. PRISE USB : Non. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. ROBINETTERIE CONSEILLÉE : CE27341-LM. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Fixations incluses par trou oblong + peigne de verrouillage. Rétro éclairage périphérique. Allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni). Chemin de LEDS 27W. Température : 4000°K +/-500°K. Volts : 230.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.