STRUKTURA - Baignoire en Minéracryl® bain-douche 170 x 70 cm - antidérapant

E6D020-F



Collection : STRUKTURA

Couleur* :

00 - Blanc brillant

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 170 x 70 x 51,20 cm
- **MATÉRIAU :** Minéracryl
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF
- **HAUTEUR D'ENJAMBEMENT :** De 51,2 à 55 cm
- **FORME :** Rectangulaire
- **HAUTEUR DES PIEDS :** De 11,5 à 15,3 cm
- **PIEDS :** Fournis
- **VIDAGE :** En option
- **LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE :** 125,7 cm
- **GARANTIE :** 10 ans
- OPTIONS : Pare-bain pivotant, vidage avec bonde à recouvrement
- **POIDS :** 16 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Encastré
- **HAUTEUR D'EAU :** 27,5 cm
- **VOLUME (L) :** 178/108
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 5,2 cm
- **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :** Contre un mur
- **MARCHE-PIEDS :** En option
- **TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION :** Oui
- **LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE :** 49,5 cm
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5

Bénéfices consommateurs

- CONFORT DE LA DOUCHE : Large espace douche à fond plat comparable à un receveur de 90 x 70 cm
- PLAISIR DU BAIN : Dossier relevé pour un confort optimal
- INGÉNIEUX : Aucune gêne liée à la bonde de vidage, même en position ouverte, dans l'espace douche
- ANTI-DÉRAPANT PN24 : Le fond de la baignoire est recouvert d'un revêtement antidérapant (selon la norme résistance à la glissance pieds nus - EN 16165)

Bénéfices installateurs

- PIEDS RÉGLABLES : Installation facilitée grâce au système Quick Clip qui permet de régler les pieds
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF


Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire
- E6D159 : Vidage pour baignoire

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E6D215 : Marchepieds universel pour baignoire

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en Minéracryl® bain-douche 170 x 70 cm - antidérapant. E6D020-F. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 170 x 70 x 51,20 cm. POIDS : 16 kg. MATÉRIAU : Minéracryl. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. HAUTEUR D'EAU : 27,5 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : De 51,2 à 55 cm. VOLUME (L) : 178/108. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. HAUTEUR DES PIEDS : De 11,5 à 15,3 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : En option. VIDAGE : En option. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 125,7 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 49,5 cm. GARANTIE : 10 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. OPTIONS : Pare-bain pivotant, vidage avec bonde à recouvrement.

En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

KOHLER France 330 338 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.