BASTILLE - Baignoire en Minéracryl® bain-douche 170 x 90/60 cm - antidérapant

E6D214L-F



Collection : BASTILLE

Couleur* :

00 - Blanc brillant

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 170 x 90 x 47,50 cm
- **MATÉRIAU :** Minéracryl
- **HAUTEUR D'EAU :** 32 cm
- **VOLUME (L) :** 220/150
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 5,2 cm
- **VERSION :** {"item_id":"Gauche"}
- **MARCHE-PIEDS :** En option
- **TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION :** Oui
- **GARANTIE :** Sur le revêtement antidérapant PN24 : 5 ans
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5
- **POIDS :** 24 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Encastré
- **HAUTEUR D'ENJAMBEMENT :** De 47,5 à 51,5 cm
- **FORME :** Asymétrique
- **HAUTEUR DES PIEDS :** de 9,5 à 13,5 cm
- **PIEDS :** Fournis
- **VIDAGE :** Non fourni
- **BAIGNOIRE DEUX PLACES :** Non
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec ur chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- OPTIONS : Vidage extra plat, tablier et pare-bain épousant les lignes de la baignoire

Bénéfices consommateurs

- DESIGN ÉPURÉ : tout en rondeur, avec des lignes simples et fluides : une création d'un Designer parisien, spécialiste de l'ergonomie
- ANTI-DÉRAPANT PN24 : Le fond de la baignoire est recouvert d'un revêtement antidérapant (selon la norme résistance à la glissance pieds nus - EN 16165)
- CONFORT DU BAIN : Le dossier ergonomique et l'absence d'accoudoirs assurent aisance en position bain
- CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 110 x 90 cm)
- SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en position ouverte
- ACCÈS FACILITÉ : Entrez dans votre baignoire très facilement grâce à la hauteur réduite et du marchepied en option

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip brevetés (inclus)
- GAIN DE PLACE : Seulement 60 cm sur le petit côté
- TABLIERS COORDONNÉS en option : Habillage de la baignoire en angle ou en niche en moins d'une heure

Produits requis

- E6D015 : Vidage extra-plat (câble 58 cm)

Produits complémentaires


- E6D215 : Marchepieds universel pour baignoire
- E6D510 : Pare-bain, 2 volets
- E6D207 : Tablier frontal bain-douche
- E6D208 : Tablier frontal + latéral bain-douche

Descriptif CCTP : Baignoire en Minéracryl® bain-douche 170 x 90/60 cm - antidérapant. E6D214L-F. Collection : BASTILLE. DIMENSIONS : 170 x 90 x 47,50 cm. POIDS : 24 kg. MATÉRIAU : Minéracryl. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. HAUTEUR D'EAU : 32 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : De 47,5 à 51,5 cm. VOLUME (L) : 220/150. FORME : Asymétrique. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. HAUTEUR DES PIEDS : de 9,5 à 13,5 cm. VERSION : {"item_id":"Gauche"}. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : En option. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. GARANTIE : Sur le revêtement antidérapant PN24 : 5 ans. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. OPTIONS : Vidage extra plat, tablier et pare-bain épousant les lignes de la baignoire.

KOHLER France 330 338 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en Minéracryl® bain-douche 170 x 90/60 cm - antidérapant. E6D214L-F. Collection : BASTILLE. DIMENSIONS : 170 x 90 x 47,50 cm. POIDS : 24 kg. MATÉRIAU : Minéracryl. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. HAUTEUR D'EAU : 32 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : De 47,5 à 51,5 cm. VOLUME (L) : 220/150. FORME : Asymétrique. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. HAUTEUR DES PIEDS : de 9,5 à 13,5 cm. VERSION : {"item_id":"Gauche"}. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : En option. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. GARANTIE : Sur le revêtement antidérapant PN24 : 5 ans. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. OPTIONS : Vidage extra plat, tablier et pare-bain épousant les lignes de la baignoire.

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.

En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.