NÉO - Baignoire en Minéracryl® bain-douche 150 x 80 cm, droite - antidérapant

E6D119R-F



Collection : NÉO

Couleur* :

00 - Blanc brillant

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 150 x 80 x 47,50 cm
- **MATÉRIAU :** Minéracryl
- **HAUTEUR D'EAU :** 29,5 à 34,5 cm
- **VOLUME (L) :** 204/134
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 5,2 cm
- **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :** Baignoire compacte
- **PIEDS :** Fournis
- **VIDAGE :** En option : E6D015-CP
- **LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE :** 112 cm
- **GARANTIE :** Sur le revêtement antidérapant PN24 : 5 ans
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 10
- **POIDS :** 22 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Encastré
- **HAUTEUR D'ENJAMBEMENT :** 47,5 à 51,5 cm
- **FORME :** Asymétrique
- **HAUTEUR DES PIEDS :** 9,5 à 13,5 cm
- **VERSION :** {"item_id":"Droite"}
- **MARCHE-PIEDS :** En option : E6D120-F21
- **TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION :** Oui
- **LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE :** 60 à 80 cm
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec ur chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Lignes géométriques ultramoderne et une touche naturelle avec le marchepied en bois
- OPTION : Pare-bain épousant les courbes de la baignoire pour éviter toute éclaboussure et tablier en aluminium laqué blanc
- ANTI-DÉRAPANT PN24 : Le fond de la baignoire est recouvert d'un revêtement antidérapant (selon la norme résistance à la glissance pieds nus - EN 16165)

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip (inclus)
- TABLIERS COORDONNÉS en option : Habillage de la baignoire en angle ou en niche en moins d'une heure

Produits requis

- E6D015 : Vidage extra-plat (câble 58 cm)

Produits complémentaires


- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E6D120 : Marchepieds pour baignoire 150 cm
- E6D172 : Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm) avec bonde à recouvrement
- E6D180 : Tablier frontal bain-douche
- E6D181 : Tablier frontal et latéral bain-douche

Descriptif CCTP : Baignoire en Minéracryl® bain-douche 150 x 80 cm, droite - antidérapant. E6D119R-F. Collection : NÉO. DIMENSIONS : 150 x 80 x 47,50 cm. POIDS : 22 kg. MATÉRIAU : Minéracryl. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. HAUTEUR D'EAU : 29,5 à 34,5 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : 47,5 à 51,5 cm. VOLUME (L) : 204/134. FORME : Asymétrique. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. HAUTEUR DES PIEDS : 9,5 à 13,5 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Baignoire compacte. VERSION : {"item_id":"Droite"}. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : En option : E6D120-F21. VIDAGE : En option : E6D015-CP. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 112 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 à 80 cm. GARANTIE : Sur le revêtement antidérapant PN24 : 5 ans. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10.

KOHLER France 330 338 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Baignoire en Minéracryl® bain-douche 150 x 80 cm, droite - antidérapant. E6D119R-F. Collection : NÉO. DIMENSIONS : 150 x 80 x 47,50 cm. POIDS : 22 kg. MATÉRIAU : Minéracryl. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. HAUTEUR D'EAU : 29,5 à 34,5 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : 47,5 à 51,5 cm. VOLUME (L) : 204/134. FORME : Asymétrique. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. HAUTEUR DES PIEDS : 9,5 à 13,5 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Baignoire compacte. VERSION : {"item_id":"Droite"}. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : En option : E6D120-F21. VIDAGE : En option : E6D015-CP. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 112 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 à 80 cm. GARANTIE : Sur le revêtement antidérapant PN24 : 5 ans. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur. . DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.