NÉO - Pack baignoire en Minéracryl® bain-douche 150 x 80 cm, droite - antidérapant

CE6D119R-F



Collection : NÉO

Couleur* :

00 - Blanc brillant

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 150 x 80 x 47,50 cm
- **MATÉRIAU :** Minéracryl
- **HAUTEUR D'EAU :** 29,5 à 34,5 cm
- **VOLUME (L) :** 204/134
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 5,2 cm
- **VERSION :** {"item_id":"Droite"}
- **MARCHE-PIEDS :** Fourni
- **TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION :** Oui
- **LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE :** 60 à 80 cm
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique
- **POIDS :** 23 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Encastré
- **HAUTEUR D'ENJAMBEMENT :** 47,5 à 51,5 cm
- **FORME :** Asymétrique
- **HAUTEUR DES PIEDS :** 9,5 à 13,5 cm
- **PIEDS :** Fournis
- **VIDAGE :** Fourni
- **LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE :** 122 cm
- **GARANTIE :** Sur le revêtement antidérapant PN24 : 5 ans
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5

Bénéfices consommateurs

- CONFORT DE LA DOUCHE : Aussi spacieuse et confortable qu'une douche : grande liberté de mouvement (espace équivalent à un receveur de 90 x 90 cm)
- PLAISIR DU BAIN : Un dossier ergonomique avec une cambrure étudiée pour plus de confort
- SÉCURITÉ : Aucune gêne liée à la bonde de vidage dans l'espace douche, même en position ouverte
- IMMERSION TOTALE : Choisissez la hauteur de l'eau de votre bain pour une immersion totale (vidage extra-plat permettant de régler la hauteur d'eau à +/- 5 cm)
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- ANTI-DÉRAPANT PN24 : Le fond de la baignoire est recouvert d'un revêtement antidérapant (selon la norme résistance à la glissance pieds nus - EN 16165)

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip brevetés (inclus)
- TABLIERS COORDONNÉS en option : Habillage de la baignoire en angle ou en niche en moins d'une heure

Produits complémentaires


- E4930: Pare-bain, 2 volets
- E6D180: Tablier frontal bain-douche
- E6D172: Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm) avec bonde à recouvrement
- E6D181: Tablier frontal et latéral bain-douche

Descriptif CCTP : Pack baignoire en Minéracryl® bain-douche 150 x 80 cm, droite - antidérapant. CE6D119R-F. Collection : NÉO. DIMENSIONS : 150 x 80 x 47,50 cm. POIDS : 23 kg. MATÉRIAU : Minéracryl. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. HAUTEUR D'EAU : 29,5 à 34,5 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : 47,5 à 51,5 cm. VOLUME (L) : 204/134. FORME : Asymétrique. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. HAUTEUR DES PIEDS : 9,5 à 13,5 cm. VERSION : {"item_id":"Droite"}. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Fourni. VIDAGE : Fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 122 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 à 80 cm. GARANTIE : Sur le revêtement antidérapant PN24 : 5 ans. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique.

En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

KOHLER France 330 338 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Pack baignoire en Minéracryl® bain-douche 150 x 80 cm, droite - antidérapant. CE6D119R-F. Collection : NÉO. DIMENSIONS : 150 x 80 x 47,50 cm. POIDS : 23 kg. MATÉRIAU : Minéracryl. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. HAUTEUR D'EAU : 29,5 à 34,5 cm. HAUTEUR D'ENJAMBEMENT : 47,5 à 51,5 cm. VOLUME (L) : 204/134. FORME : Asymétrique. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. HAUTEUR DES PIEDS : 9,5 à 13,5 cm. VERSION : {"item_id" :"Droite"}. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Fourni. VIDAGE : Fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 122 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 60 à 80 cm. GARANTIE : Sur le revêtement antidérapant PN24 : 5 ans. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Eviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. LIVRÉ AVEC : Marchepied en bois et vidage spécifique.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.