

E98331



Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,2 kg
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 268
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- ECO CONSO : 1
- TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : Mécanique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Bec tube orientable à 180°
- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 154
- MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie
- VIDAGE : Avec
- TYPE DE BEC : Tube pivotant
- TYPE DE FLEXIBLE : PEX


Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Butée sensitive
- SÉCURITÉ : Bague-limiteur de température
- ENTRETIEN FACILE : Aérateur anti-calcaire "pièce" se démonte sans outil, avec une pièce de monnaie
- MANŒUVRE AISÉE : Tirette latérale, plus accessible
- FINITION : Chrome garantie 10 ans

Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - cartouche C3. E98331. Collection : ALEO. POIDS : 2,2 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 268. SAILLIE DU BEC (MM) : 154. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie. ECO CONSO : 1. VIDAGE : Avec. TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : Mécanique. TYPE DE BEC : Tube pivotant. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. TYPE DE FLEXIBLE : PEX. Bec tube orientable à 180°.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.