

E28072




Collection : SEINE

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 57 x 37,50 cm
- **TYPE D'INSTALLATION :** Suspendu
- **ÉVACUATION :** Encastrée
- **TYPE D'ACCESSOIRE :** Télécommande
- **GARANTIE DE LA PLAQUE DE COMMANDE :** 2 ans
- **SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE :** Double touche
- **HAUTEUR :** Standard
- **TYPE D'ABATTANT :** Extra-plat
- **ABATTANT :** A descente progressive et déclinable
- **GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE :** 10 ans
- **FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT :** Murales

- **MATÉRIAU :** Céramique
- **LONGUEUR/PROFONDEUR :** Standard
- **FORME :** Arrondie
- **GARANTIE DU BÂTI SUPPORT :** 2 ans
- **MÉCANISME DE CHASSE :** Double chasse
- **CONSOMMATION D'EAU :** Standard 3/6 L
- **TYPE DE BRIDE :** Sans bride
- **MÉCANISME SILENCIEUX :** Classe 1
- **ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR :** Oui
- **GARANTIE DE L'ABATTANT :** 2 ans

Bénéfices consommateurs

- **HYGIÈNE INTIME :** le jet oscillant avant/arrière et la fonction séchage assurent une hygiène intime incomparable.
- **HYGIÈNE :** La douchette est antibactérienne. Elle se nettoie automatiquement avant et après utilisation, et se désinfecte toutes les 24 heures. Elle est également extractible.
- **UN WC QUI S'AJUSTE À CHACUN :** température réglable (5 positions), pression de l'eau réglable (6 niveaux de pressions) et 5 orientations de douchette différentes.
- **CONFORT D'USAGE :** Le WC lavant dispose d'une télécommande et d'une veilleuse en mode nuit. La chasse d'eau s'enclenche automatiquement après usage.

Descriptif CCTP : Cuvette suspendue lavante SANS BRIDE + télécommande + abattant. E28072. Collection : SEINE. DIMENSIONS : 57 x 37,50 cm. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu. LONGUEUR/PROFONDEUR : Standard. ÉVACUATION : Encastrée. FORME : Arrondie. TYPE D'ACCESSOIRE : Télécommande. GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 2 ans. GARANTIE DE LA PLAQUE DE COMMANDE : 2 ans. MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Standard. TYPE DE BRIDE : Sans bride. TYPE D'ABATTANT : Extra-plat. MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1. ABATTANT : A descente progressive et déclinable. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Oui. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : Murales.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.