ODÉON UP - Lavabo d'angle 50 cm

E4710



Collection : ODÉON UP

Couleur* :

00 - Blanc brillant

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 50 x 50 cm
- **MATÉRIAU :** Céramique
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF ; FDES
- **SIPHON RECOMMANDÉ :** Non
- **TROP-PLEIN :** Avec trou de trop-plein
- **ROBINETTERIE CONSEILLÉE :** Aleo
- **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :** Robinetterie non incluse
- **POIDS :** 16 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Autoportant ou peut être monté sur un meuble spécifique
- **CONFIGURATION :** Angle
- **PERCEMENT ROBINETTERIE :** 1 trou
- **NOMBRE DE VASQUES :** 1 cuve
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 10


Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Astuces et audace associés à une touche d'élégance font une collection adaptée à toute la famille
- FONCTIONNALITÉ : Plages de pose latérales pour un confort d'usage optimal au quotidien
- CONFORT : Cuve rectangulaire profonde et spacieuse
- NETTOYAGE FACILITÉ : Angles doux pour un nettoyage simple et rapide

Produits complémentaires

- 18565W: Colonne

Dessin technique



Descriptif CCTP : Lavabo d'angle 50 cm. E4710. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 50 x 50 cm. POIDS : 16 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant ou peut être monté sur un meuble spécifique. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF ; FDES. CONFIGURATION : Angle. SIPHON RECOMMANDÉ : Non. PERCEMENT ROBINETTERIE : 1 trou. TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein. NOMBRE DE VASQUES : 1 cuve. ROBINETTERIE CONSEILLÉE : Aleo. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Robinetterie non incluse.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.