TERRACE - Miroir rectangulaire 120 cm Premium, LED droite/gauche

EB1738



Collection : TERRACE

Couleur* :

NF - Sans finition

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 120 x 13 x 68,50 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **HORLOGE :** Non
- **ETAGÈRE :** Oui
- **PRISE USB :** Oui
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Oui
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2
- **POIDS :** 21 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **LUMIÈRE :** Oui
- **TEMPÉRATURE :** 4000°K
- **ÉLECTRICITÉ :** 230V, 14,4W, classe II IP44
- **FIXATION :** Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural


Bénéfices consommateurs

- DESIGN UNIQUE : Géométrie rectangulaire, élégante et précise, propre au design contemporain
- PRATIQUE : Éclairage LED avec système d'allumage sans contact par capteur infrarouge
- INGÉNIEUX : 1 prise et 1 entrée USB à disposition dans le meuble pour brancher ses accessoires du quotidien

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Meuble monté

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire 120 cm Premium, LED droite/gauche. EB1738. Collection : TERRACE. DIMENSIONS : 120 x 13 x 68,50 cm. POIDS : 21 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Oui. TEMPÉRATURE : 4000°K. PRISE USB : Oui. ÉLECTRICITÉ : 230V, 14,4W, classe II IP44. PRISE ÉLECTRIQUE : Oui. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.