



Collection : TOLBIAC

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 121 x 46,60 cm
- **MATÉRIAU :** Céramique
- **PERCEMENT ROBINETTERIE :** 2 trous de robinetterie
- **TROP-PLEIN :** Avec trou de trop-plein
- **LIVRÉ AVEC :** Cache trop-plein
- Plan-vasque non-autoportant.
- Poids net du produit (hors emballage) : 31,3 kg

- **POIDS :** 31,3 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Posé
- **MEULÉ/NON-MEULÉ :** Meulé
- **NOMBRE DE VASQUES :** 2 cuves
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 10
- Doit être utilisé impérativement avec le meuble associé.


Bénéfices consommateurs

- **CUVE GÉOMÉTRIQUE :** Des lignes contemporaines et modernes qui donnent une apparence indémodable.
- **FACILITÉ DE NETTOYAGE :** La vasque en céramique permet un nettoyage facile. Ce matériau est non propice aux germes et aux bactéries.
- **PRATIQUE :** Le plan-vasque propose un parfait équilibre entre confort d'utilisation et plage de pose latérale pour les objets du quotidien.
- **ROBUSTE :** La matière en céramique procure à la vasque une résistance naturelle à l'usure et aux tâches.
- **DOUBLE VASQUE :** Deux cuves indépendantes, idéales pour une utilisation familiale.

Bénéfices installateurs

- **PERCEMENT DE ROBINETTERIE :** Le plan-vasque dispose d'un perçement pour la robinetterie. Pas de perçement requis.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Double plan-vasque 121 cm, meulé. EXBQ112-Z. Collection : TOLBIAC. DIMENSIONS : 121 x 46,60 cm. POIDS : 31,3 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé. PERCEMENT ROBINETTERIE : 2 trous de robinetterie. MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé. TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein. NOMBRE DE VASQUES : 2 cuves. LIVRÉ AVEC : Cache trop-plein. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10. Plan-vasque non-autoportant. Doit être utilisé impérativement avec le meuble associé.. Poids net du produit (hors emballage) : 31,3 kg.