JULY+ - Mitigeur évier, bec profilé, PMR

E35691-4



Collection : JULY+

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 24 x 15,40 cm
- **MATÉRIAU :** Laiton
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF : E0 C3 A2 U3 - ACS : 24 ACC LY 252
- **CONSOMMATION D'EAU :** Limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) :** 10 l/mn
- **SAILLIE DU BEC (MM) :** 206
- **ECO CONSO :** oui
- **TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE :** profilé
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 10
- **POIDS :** 1,0 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** 1 trou
- **TYPE DE FLEXIBLE :** Flexibles revêtus de matière polymère.
- **TYPE :** Mitigeur
- **HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) :** 154
- **RACCORDS :** Avec flexibles d'alimentation
- **VIDAGE :** sans
- **GARANTIE MÉCANISME :** 5 ans


Bénéfices consommateurs

- MANŒUVRE AISÉE : Grâce au levier long 150 mm
- ENTRETIEN AISÉ : Aérateur anti-calcaire
- ÉCONOMIE D'EAU : butée sensitive à mi-débit
- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Démarrage eau froide pour limiter la consommation d'eau chaude et d'énergie

Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : flexibles revêtus de matière polymère pour une meilleure résistance à la corrosion.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur évier, bec profilé, PMR. E35691-4. Collection : JULY+. DIMENSIONS : 24 x 15,40 cm. POIDS : 1,0 kg. MATÉRIAU : Laiton. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E0 C3 A2 U3 - ACS : 24 ACC LY 252. TYPE DE FLEXIBLE : Flexibles revêtus de matière polymère.. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 10 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 154. SAILLIE DU BEC (MM) : 206. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. ECO CONSO : oui. VIDAGE : sans. TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : profilé. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

KOHLER France 330 338 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.