PATIO - Pack WC au sol surélevé PMR sans bride, sortie horizontale

E38552



Collection : PATIO

Couleur* :

00 - Blanc brillant

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 68 x 41 cm
- **MATÉRIAU :** Céramique
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF
- **ÉVACUATION :** Sortie horizontale
- **MATÉRIAU DE L'ABATTANT :** Thermodur
- **HAUTEUR :** Surélevée/PMR
- **ALIMENTATION :** Latérale
- **TYPE D'ABATTANT :** Standard
- **ABATTANT :** Standard
- **GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE :** 10 ans
- **GARANTIE DU MÉCANISME :** 2 ans
- **FIXATION DE LA CUVETTE :** Fourni
- LIVRÉ AVEC : 2 kits de fixation rapide au sol
- **POIDS :** 39,1 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Au sol
- **LONGUEUR/PROFONDEUR :** Standard
- **FORME :** Arrondie
- **CONSOMMATION D'EAU :** Standard 3/6 L
- **TYPE DE BRIDE :** Sans bride
- **CONFIGURATION :** Réversible
- **MÉCANISME SILENCIEUX :** Classe 1
- **CHARNIÈRES :** Métal
- **GARANTIE DE L'ABATTANT :** 2 ans
- **CONDITIONNEMENT :** 1 colis
- LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur, charnières métal E23157


Bénéfices consommateurs

- ACCESSIBILITÉ : Adapté pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
- FIABLE : Charnières en inox durables qui supportent de nombreuses manipulations de l'abattant (testé jusqu'à 30 000 cycles)

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION SIMPLIFIÉE : Système de montage rapide grâce à un kit d'installation facile
- RÉSERVOIR RÉVERSIBLE : Placez l'alimentation à droite ou tournez simplement le réservoir pour avoir l'alimentation à gauche

Dessin technique



Descriptif CCTP : Pack WC au sol surélevé PMR sans bride, sortie horizontale. E38552. Collection : PATIO. DIMENSIONS : 68 x 41 cm. POIDS : 39,1 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. LONGUEUR/PROFONDEUR : Standard. ÉVACUATION : Sortie horizontale. FORME : Arrondie. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Surélevée/PMR. TYPE DE BRIDE : Sans bride. ALIMENTATION : Latérale. CONFIGURATION : Réversible. TYPE D'ABATTANT : Standard. MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1. ABATTANT : Standard. CHARNIÈRES : Métal. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. FIXATION DE LA CUVETTE : Fourni. LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur, charnières métal E23157. LIVRÉ AVEC : 2 kits de fixation rapide au sol.

En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.