AEROBLOC - Receveur 160 x 80 cm

E62109



Collection : AEROBLOC

Couleur* :

WPM - Blanc mat

00 - Blanc brillant

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 160 x 80 x 4,30 cm
- **MATÉRIAU :** Aerobloc
- **ANTIDÉRAPANT :** Non
- **DIAMÈTRE DE BONDE (CM) :** 9
- **NIVEAU D'ADHÉRENCE :** Blanc brillant = PN6, blanc mat = PN12
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 10
- **POIDS :** 17 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Surélevé, posé ou encastré
- **FORME :** Rectangulaire
- **MOTIF DE SURFACE :** Lisse
- **LIVRÉ AVEC BONDE :** non
- MATÉRIAU AEROBLOC : sandwich très solide et léger composé de fibres de verre, de résine et de PET recyclé


Bénéfices consommateurs


- ROBUSTESSE : Grande résistance à la charge grâce à ses renforts en matériaux composites associant fibres de verre, résine et bloc en PET.
- SÉCURITÉ : Plaque supérieure acrylique NF naturellement antidérapante, classée PN6 et antifongique (blanc brillant).
- CERTIFIÉ NF : Pas de rétention d'eau, pas de déformation, résistances aux tâches, aux chocs mécaniques et aux chocs thermiques
- ÉCO-RESPONSABLE : Utilise plus de 50 % de matières recyclées (PET).
- FABRICATION FRANÇAISE : Fabriqué dans notre usine de Troyes.

Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever. Accessoire complémentaire en option : bonde extraplate E78168
- QUALITÉ : Receveur réparable, certifié NF par le CSTB (blanc brillant) et garantit 10 ans.
- FACILITÉ DE POSE : Léger 15 kg/m2, fond plat et lisse, sans décaissement dans le sol.

Dessin technique





mm	A $^{0}_{-5}$	B $^{0}_{-5}$	C $^{0}_{-5}$	D $^{0}_{-5}$	E $^{0}_{-5}$	F	G	H mini	P1	P2
800 x 800	799	799	802	802	35	15	200	120	2,8%	5,3%
900 x 900	897	897	902	902	35	15	200	120	2,4%	4,5%
1000 x 800	997	798	1002	802	40	20	200	125	2,7%	7%
1200 x 800	1194	796	1202	802	40	20	200	125	2,1%	7%
1200 x 900	1194	896	1202	902	40	20	200	125	2,1%	6%
1300 x 920	1294	916	1300	922	40	20	200	125	2%	5,5%
1400 x 800	1394	797	1402	802	45	25	200	130	2,2%	8,8%
1400 x 900	1395	895	1402	902	45	25	200	130	2,2%	7,5%
1600 x 800	1594	797	1602	802	45	25	300	130	2,1%	8,8%
1600 x 900	1595	895	1602	902	45	25	300	130	2,1%	7,5%

Descriptif CCTP : Receveur 160 x 80 cm. E62109. Collection : AEROBLOC. DIMENSIONS : 160 x 80 x 4,30 cm. POIDS : 17 kg. MATÉRIAU : Aerobloc. TYPE D'INSTALLATION : Surélevé, posé ou encastré. ANTIDÉRAPANT : Non. FORME : Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 9. MOTIF DE SURFACE : Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE : Blanc brillant = PN6, blanc mat = PN12. LIVRÉ AVEC BONDE : non. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10. MATÉRIAU AEROBLOC : sandwich très solide et léger composé de fibres de verre, de résine et de PET recyclé.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny – SAS au capital de 50 000 000 euros – Locataire-gérant de la société SANIJURA – Ce document n'est pas contractuel.